

## FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Simile alla figura



Custodie in polycarbonato di media grandezza <br /> La serie di custodie FPC rappresenta l'evoluzione della serie MPC. Dotata delle stesse caratteristiche di materiale, la Serie FPC dispone di un assortimento di accessori ancora più ricco e amplia così la varietà di applicazioni. <br /> <br /> Caratteristiche: <br /> <br /> &bull; &nbsp; 6 grandezze in 2 esecuzioni <br /> &bull; &nbsp; Coperchio grigio o trasparente <br /> &bull; &nbsp; Coperchio con fori piombati <br /> &bull; &nbsp; Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna <br /> &bull; &nbsp; Filetti di supporto per guide, piastre di montaggio e circuiti stampati <br /> <li style="list-style: none;">Gamma completa di accessori - Weidmüller è in grado di produrre e fornire le custodie secondo le specifiche del cliente, equipaggiate con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	FPC (custodia vuota in polycarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 300 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 132 mm, Materiale: polycarbonato, verniciato, Grigio chiaro
Nr. Cat.	<a href="#">9535770000</a>
Tipo	FPC 30/40/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009862
CPZ	1 Pezzo

## FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	132 mm	Profondità (pollici)	5,197 inch
Posizione verticale	300 mm	Altezza (pollici)	11,811 inch
Larghezza	400 mm	Larghezza (pollici)	15,748 inch
Peso netto	2.624 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-50 °C...130 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C		

## PE70 Dati Generali

Allegato coperchio	4 viti con intaglio a croce in poliammide	Altezza apertura di accesso	296,5 mm
Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico	Coperchio	Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio	0,8 Nm	Fissaggio dei componenti	tramite viti autofilettanti
Fissaggio della custodia	fori 7,5 mm	Grado di protezione	IP66, IP67
Larghezza apertura di accesso	396,5 mm	Materiale	policarbonato
Materiale delle guarnizioni	Poliuretano	Numero di viti sul coperchio	4
Piastra a flangia	No	Resistenza agli urti	IK08
Spessore materiale	3,5 mm	Superficie	verniciato
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C

## Collegamenti a vite a destra

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

## Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	56	M16	30
M20	18	M25	12
M32	5	M40	4
M50	4	M63	3

## Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	1x30	WDU 16 / ZDU 16	1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x59	WDU 35 / ZDU 35	1x19
WDU 4 / ZDU 4	1x49	WDU 6 / ZDU 6	1x37

## Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10	3x20	WDU 16 / ZDU 16	3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x40	WDU 35 / ZDU 35	3x12
WDU 4 / ZDU 4	3x33	WDU 6 / ZDU 6	3x25

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**Foglio dati**

**FPC 30/40/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

