

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- per la sguainatura veloce e precisa di cavi a prova di umidità da 8 - 13 mm Ø, ad esempio cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²
- non è necessaria alcuna regolazione della profondità di taglio
- particolarmente adatto ai lavori in scatole di derivazione e di ripartizione

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili di sguainatura
Nr.Cat.	9918030000
Tipo	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
CPZ	1 Pezzo

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	18,5 mm	Profondità (pollici)	0,728 inch
Posizione verticale	20,5 mm	Altezza (pollici)	0,807 inch
Larghezza	97 mm	Larghezza (pollici)	3,819 inch
Peso netto	39 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Sguainacavi per cavi coassiali e cavi tondi in PVC
----------------------	--

Utensili di spellatura

Diametro del conduttore min.	4,8 mm	Diametro del conduttore, max.	7,5 mm
Tipo di cavo	Cavi coassiali tondi e di trasmissione dati		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Omologazioni

Omologazioni

**Download**

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

