

**SLICER NO 16****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- Sguainatura semplice, veloce e precisa di tutti i più comuni cavi tondi da 4 - 50 mm Ø
- Vite zigrinata sull'impugnatura per la regolazione della profondità di taglio. (Con la regolazione della profondità di taglio si evita di danneggiare il conduttore interno.)

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili di sguainatura
Nr.Cat.	<a href="#">9918070000</a>
Tipo	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
CPZ	1 Pezzo

**SLICER NO 16**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	35 mm	Profondità (pollici)	1,378 inch
Posizione verticale	29 mm	Altezza (pollici)	1,142 inch
Larghezza	132 mm	Larghezza (pollici)	5,197 inch
Peso netto	90 g		

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Coltellino per cavi con diametro esterno di 4 - 16mm ø
----------------------	--

**Utensili di spellatura**

Diametro del conduttore min.	4 mm	Diametro del conduttore, max.	16 mm
Tipo di cavo	Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Omologazioni**

Omologazioni

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	