

WK S 0,8X4,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Lame intercambiabili per cacciaviti dinamometrici**

Innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Innesto cacciaviti
Nr.Cat.	9918550000
Tipo	WK S 0,8X4,0
GTIN (EAN)	4032248388912
CPZ	1 Pezzo

WK S 0,8X4,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0,157 inch
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0,157 inch
Larghezza	175 mm	Larghezza (pollici)	6,89 inch
Peso netto	25 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Lama di ricambio per viti con testa a intaglio, grandezza 0,8x4
----------------------	---

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	Spaccato	Larghezza della lama (B)	4 mm
Lunghezza della lama	175 mm	Regolazione coppia di serraggio, max.	2,5 Nm
Spessore della lama (A)	0,8 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04
ECLASS 12.0	21-04-42-04		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Omologazioni

Omologazioni

**Download**

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	