

WK K PH2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Lame intercambiabili per cacciaviti dinamometrici**

Innesto femmina secondo DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Innesto cacciaviti
Nr.Cat.	9918590000
Tipo	WK K PH2
GTIN (EAN)	4032248388967
CPZ	1 Pezzo

WK K PH2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0,157 inch
Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0,157 inch
Larghezza	175 mm	Larghezza (pollici)	6,89 inch
Peso netto	22 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Lama di ricambio per viti con testa a croce, forma PH, grandezza 2
----------------------	--

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Dimensione lama (a croce)	2	Forma	taglio a croce
Grandezza	2	Lunghezza della lama	175 mm
Regolazione coppia di serraggio, max.	5,5 Nm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-03
ECLASS 12.0	21-04-42-03		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Omologazioni

Omologazioni



Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	