

Supporti

Compatti - Fori passanti

■ **Caratteristiche:** un kit composto da montante di attacco dispositivi e supporto per il montaggio in spazi ristretti.

■ Kit (Montanti + Staffe)



■ Solo staffa




■ Kit (Montanti + Staffe)






Tipo		Montante		Staffa		Accessori		
Pieni	Cavi	Materiale	Durezza	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Pieni	Cavi
FSBNM	FSBAM	EN 1.1191 Equiv. Temp. a induzione		Nichelatura chimica	EN 1.1191 Equiv.	Placcatura LTBC	Vite di fermo	Vite di fermo Tappo (P2143)
MFSBN	MFSBA	EN 1.1191 Equiv.		Ossido nero				
KFSBN	KFSBA	EN 1.4301 Equiv.		-				
MSFSBN	MFSBB							
FSTNM	FSTAM	EN 1.1191 Equiv. Temp. a induzione		Nichelatura chimica	EN 1.1191 Equiv.	Nichelatura chimica		
MFSTN	MFSTA	EN 1.1191 Equiv.		-				
MSFSTN	MFSTB	EN 1.4301 Equiv.		-				
KBFSBN	KBFSBA	EN 1.1191 Equiv.		Ossido nero	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero		
MSFSS	MFSSS	EN 1.4301 Equiv.		-	EN 1.4301 Equiv.	-		

* Involucro temprato a induzione (Montante): 58HRC ~, Profondità 1.0 ~ 1.5
* Solo per i montanti per supporti, vedere P2143, 2144.
* La nichelatura chimica e l'ossido nero potrebbero non essere presenti sulle estremità e sulle gole dei montanti.

■ Kit (Montanti + Staffe)



■ Solo staffa



Codice componente		Tipo		Dg6		L Incrementi di 1mm		A	B	F	D1	H	T	ℓ	b	M	(d)
Kit		Solo staffa		*1		50~150		33	18	23	14	20	6	12.5			
(Pieni)		(Cavi)		8		50~200		38	20	26	16	30	8	15	4.5	M4	-
FSBNM		FSBAM		10		50~250		40	22	28	18	35	8	18	5.5	M4	6.0
MFSBN		MFSBA		12		50~300		46	24	32	20	35		20	6.6	M5	10.0
KFSBN		KFSBA		15		75~350		56	29	40	25	40		25	6.6	M5	11.7
MSFSBN		MFSBB		20		75~400		63	34	46	30	45	10	30	9	M6	15.2
FSTNM		FSTAM		25		75~450		78	41	56	37	50		30	9	M6	15.2
MFSTN		MFSTA		30		100~450		82	46	62	42	60		30	9	M6	16.0
MSFSTN		MFSTB															
KBFSBN		KBFSBA															
MSFSS		MFSSS															

*1. D6 disponibile solo per FSTNM, MFSBN, MFSTN, MSFSTN, MFSBF e MFSTF. *Montanti cavi disponibili da D10. *Vedere il prezzo di listino per la disponibilità di staffe come componenti separati.

Ordering Example	Codice componente	-	L
	MFSTN15	-	250
	MFSBF20	-	

■ Kit (Montanti + Staffe)

D	L	Prezzo unitario											
		Pieni						Cavi					
		*2FSBNM FSTNM	MFSBN MFSTN	KFSBN	*2MSFSBN MSFSTN	KBFSBN	MSFSS	FSBAM FSTAM	MFSBA MFSTA	KFSBA	MFSBB MFSTB	KBFSBA	MFSSS
6	Min. L ~ 100 101-150			-		-	-	-	-	-	-	-	-
8	Min. L ~ 100 101-200							-	-	-	-	-	-
10	Min L ~ 150 151-250												
12	Min L ~ 150 151-300												
15	Min L ~ 200 201-350												
20	Min L ~ 200 201-400												
25	Min L ~ 200 201-450												
30	Min L ~ 200 201-450												

*2. D6 non disponibile per FSBNM e MSFSBN.

Supporti

Compatti - Fori asolati

■ **Caratteristiche:** un kit composto da montante di attacco dispositivi e supporto per la regolazione di precisione e il montaggio in spazi ristretti.

■ Kit (Montanti + Staffe)



■ Solo staffa





■ Kit (Montanti + Staffe)


Tipo		Montante		Staffa		Accessori		
Pieni	Cavi	Materiale	Durezza	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Pieni	Cavi
LFSBN	LFSBA	EN 1.1191 Equiv.		Nichelatura chimica	EN 1.1191 Equiv.	Placcatura LTBC	Vite di fermo Rondella della Tappo (P2143)	
LFSTSM	-	EN 1.1191 Equiv. Tempa a riduzione		Nichelatura chimica	EN 1.1191 Equiv.	Nichelatura chimica		
LFSTN	LFSTA	EN 1.1191 Equiv.		Nichelatura chimica				
LSFSS	-	EN 1.4301 Equiv.			EN 1.4301 Equiv.	-		

* Involucro temprato a induzione (Montante): 58HRC ~, Profondità 1.0 ~ 1.5
* Solo per i montanti per supporti, vedere P2143, 2144.
* La nichelatura chimica e l'ossido nero potrebbero non essere presenti sulle estremità e sulle gole dei montanti.
* Il trattamento superficie potrebbe non essere applicato all'interno dei fori asolati sulla staffa.

■ Kit (Montanti + Staffe)



■ Solo staffa



Codice componente		Tipo		Dg6		L		A	B	F	W	K	D1	H	T	ℓ	M	(d)	Staffa con placcatura LTBC con rondella inclusa	Staffa con nichelatura chimica con rondella inclusa	EN 1.4301 Equiv. Staffa con rondella inclusa
Kit		Solo staffa		*1		50~150		33	18	23			14	20	6	12.5			WSSB6-4-2	WSSM6-4-2	WSSS6-4-2
(Pieni)		(Cavi)		8		50~200		38	20	26	6	4.5	16	30	8	15	M4	-	WSSB10-4-2	WSSM10-4-2	WSSS10-4-2
LFSBN		LFSBA		10		50~250		40	22	28			18	35		18		6	WSSB12-5-2	WSSM12-5-2	WSSS12-5-2
LFSTSM		LFSTA		12		50~300		46	24	32	6	5.5	20	35		18	M4	6	WSSB14-6-3	WSSM14-6-3	WSSS14-6-3
LFSTN		LFSTA		15		75~350		56	29	40	10	6.6	25	40		20	M5	10	WSSB16-8-3	WSSM16-8-3	WSSS16-8-3
LSFSS		LFSTA		20		75~400		63	34	46			30	45		25	M5	11.7	WSSB18-3	WSSM18-3	WSSS18-3
				25		75~450		78	41	56	10		37	50	10	30	M6	15.2	WSSB20-3	WSSM20-3	WSSS20-3
				30		100~450		82	46	62			42	60		30	M6	16	WSSB22-3	WSSM22-3	WSSS22-3

*1. Montanti cavi disponibili da D10. *Vedere il prezzo di listino per la disponibilità di staffe come componenti separati.

Ordering Example	Codice componente	-	L
	LFSTN15	-	250
	LSFSS20	-	

■ Kit (Montanti + Staffe)

D	L	Prezzo unitario			
		Pieni		Cavi	
		LFSBN LFSTN	LFSTSM	LSFSS	LFSBA LFSTA
6	Min. L ~ 100				
8	Min. L ~ 100				
10	Min L ~ 150				
12	Min L ~ 150				
15	Min L ~ 200				
20	Min L ~ 200				
25	Min L ~ 200				
30	Min L ~ 200				

■ Solo staffa

D	Prezzo unitario	
	LFSBF	LFSTF
6		
8		
10		
12		
15		
20		
25		
30		



Per attacco sensore (con staffa singola)

