

Viti a testa troncoconica Phillips con rondella incorporata/Viti a testa troncoconica Phillips
Acciaio inox (Disponibili in scatola)


Viti a testa troncoconica Phillips/Viti lavorate di precisione
Vendibili come elemento singolo In confezioni



RoHS10

Viti a testa troncoconica Phillips con rondella incorporata

Tipo	Cod. comp.	Materiale
BOX-SCBJ	Vite	EN 1.4301 Equiv.
	Rondella elastica	EN 1.4301 Equiv.
	Rondella piatta	



MxP (Fil. grossa)	A	E	C	D	(a)	Phillips N.
2 x0.4	3.5	1.3	4	6	2.1	1
2.5x0.45	4.5	1.7	4.8	7.5	2.7	1
2.6x0.45	4.5	1.7	4.8	7.5	2.7	1
3 x0.5	5.5	2	5.5	8	3	2
4 x0.7	7	2.6	7	10	4.4	2
5 x0.8	9	3.3	8.5	12	5.4	2
6 x1.0	10.5	3.9	11.5	13	6.9	3

(a) è la lunghezza massima (riferimento) tra la superficie della testa e la filettatura completa.
Ordinabili come elemento singolo. P227

La confezione in scatola è una soluzione economica per lo stoccaggio in sede o quando sono richieste grandi quantità.

Cod. comp.		Prezzo unitario 1 - 10 scatole		Pz./scatola
Tipo	M-L	Prezzo per conf.	1 scatola	
BOX-SCBJ (Acciaio inox)	2- 4	5		500 pz./scatola
		6		
		8		
		10		
		15		
	2.5- 4	5		
		6		
		8		
		10		
		15		
	2.6- 4	5		
		6		
		8		
		10		
		15		
3- 5	6			
	8			
	10			
	12			
	15			
4- 5	6			
	8			
	10			
	12			
	15			
5- 8	6			
	8			
	10			
	12			
	15			
6-10	12			
	15			
	20			
	25			
	30			

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Cod. comp.		Prezzo unitario 1 - 10 scatole		Pz./scatola
Tipo	M-L	Prezzo per conf.	1 scatola	
BOX-NKJ (Acciaio inox)	2- 3	4		2000 pz./scatola
		5		
		6		
		8		
		10		
	2.5- 3	4		
		5		
		6		
		8		
		10		
	2.6- 3	4		
		5		
		6		
		8		
		10		
3- 5	6			
	8			
	10			
	12			
	15			
4- 5	6			
	8			
	10			
	12			
	15			
5- 8	6			
	8			
	10			
	12			
	15			
6-10	12			
	15			
	20			
	25			
	30			


Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.



RoHS10

Viti a testa troncoconica Phillips

Tipo	Materiale
BOX-NKJ	EN 1.4301 Equiv.



MxP (Fil. grossa)	A	E	Phillips N.
2 x0.4	3.5	1.3	1
2.5x0.45	4.5	1.7	1
2.6x0.45	4.5	1.7	1
3 x0.5	5.5	2	2
4 x0.7	7	2.6	2
5 x0.8	9	3.3	2
6 x1.0	10.5	3.9	3

Ordinabili come elemento singolo. P226

Specificare la quantità nella scatola all'atto dell'ordine.
Per un ordine di 1 viene spedita una scatola.


Ordering Example
Cod. comp. BOX-SCBJ5-10
BOX-NKJ5-10

Viti a testa troncoconica Phillips



RoHS10

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
BKJ	JIS-SWCH Equiv.	Cromatura trivalente
NKJ	EN 1.4301 Equiv.	-



MxP (Fil. grossa)	A	E	Phillips N.
2x0.4	3.5	1.3	1
2.5x0.45	4.5	1.7	1
2.6x0.45	4.5	1.7	1
3x0.5	5.5	2	2
4x0.7	7	2.6	2
5x0.8	9	3.3	2
6x1.0	10.5	3.9	3

BKJ (Cromatura trivalente)

Cod. comp.		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
Tipo	M - L	1 - 29 pz.	30 - 99 pz.	100 - 299 pz.	300 - 500 pz.	
BKJ	2 - 2	3				
		4				
		5				
		6				
		10				
	3 - 3	4				
		5				
		6				
		8				
		10				
	4 - 4	5				
		6				
		8				
		10				
		12				
5 - 6	8					
	10					
	12					
	15					
	20					
6 - 10	12					
	15					
	20					
	25					
	30					

NKJ (Acciaio inox)

Cod. comp.		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
Tipo	M - L	1 - 29 pz.	30 - 99 pz.	100 - 149 pz.	150 - 500 pz.	
NKJ	2 - 2	3				
		4				
		5				
		6				
		10				
	2.5 - 3	4				
		5				
		6				
		8				
		10				
	2.6 - 3	4				
		5				
		6				
		8				
		10				
3 - 3	4					
	5					
	6					
	8					
	10					
4 - 4	5					
	6					
	8					
	10					
	12					
5 - 6	8					
	10					
	12					
	15					
	20					
6 - 10	12					
	15					
	20					
	25					
	30					


Ordering Example
Cod. comp. NKJ3-6

Viti lavorate di precisione (Confezione)



RoHS10

PACK-MIB
PACK-SMIB
(Acciaio inox)



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
PACK-MIB	JIS-SWCH16A	Cromatura trivalente nera
PACK-SMIB	EN 1.4301 Equiv.	-

N. 0, Vite a testa troncoconica Tipo 1

Tipo	Cod. comp.								MxP	D	E	r (Max)	(e) (Max)	Q.tà/Conf.	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
	M	L														
PACK-MIB PACK-SMIB	1.2	2	3	4	5	*6	*8	1.2x0.25	1.8	0.5	0.05	50 pz./conf.				
	1.4	2	3	4	5	6	8	1.4x0.3	2							
	1.6	2	3	4	5	6	8	1.6x0.35	2.4	0.55						
	1.7	2	3	4	5	6	8	1.7x0.35	2.5	0.5						
	2.0	2	3	4	5	6	8	2.0x0.4	3	0.6						

Misure con * disponibili solo per PACK-SMIB.

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Ordering Example
Cod. comp. PACK-MIB1.6-5

Nell'ordine, specificare il numero delle confezioni.
Per un ordine di 1, verrà consegnata 1 confezione.