

Viti a testa troncoconica Phillips con rondella incorporata


Vendibili come elemento singolo

■ Viti a testa troncoconica Phillips con rondella incorporata
Rondella elastica-rondella piatta incorporata



RoHS10

NSET
SCBJ



NSET

Vite	Materiale: JIS-SWCH Equiv.
Rondelle	Rondella elastica JIS B 1251 Rondella piatta JIS B 1256
Trattamento superficie	Cromatura trivalente

SCBJ

Vite	Materiale: EN 1.4301 Equiv.
Rondelle	Rondella elastica JIS B 1251 Rondella piatta JIS B 1256


MxP	A	E	C (Max)	D	(a)	Phil-lips N.
2 x0.4	3.5	1.3	4.0	6.0	2.1	1
2.5x0.45	4.5	1.7	4.8	6.5	2.7	1
2.6x0.45	4.5	1.7	4.8	7.5	2.7	1
3 x0.5	5.5	2.0	5.5	8.0	3.0	2
4 x0.7	7.0	2.6	7.0	10.0	4.4	2
5 x0.8	9.0	3.3	8.5	12.0	5.4	2
6 x1.0	10.5	3.9	11.5	13.0	6.9	3

■ Viti a testa troncoconica Phillips con
rondella incorporata
Rondella elastica-rondella compatta JIS
incorporata



RoHS10

PSET
PSETS



PSET

Vite	Materiale: JIS-SWCH Equiv.
Rondelle	Rondella elastica JIS B 1251 Rondella piatta JIS B 1256
Trattamento superficie	Cromatura trivalente

MxP	A	E	C (Max)	D	(a)	Phil-lips N.
3x0.5	5.5	2.0	5.5	6.0	3.0	2
4x0.7	7.0	2.6	7.0	8.0	4.4	2
5x0.8	9.0	3.3	8.5	10.0	5.4	2
6x1.0	10.5	3.9	11.5	11.5	6.9	3

PSETS

Vite	Materiale: EN 1.4301 Equiv.
Rondelle	Rondella elastica JIS B 1251 Rondella piatta JIS B 1256


Cod. comp.		PSET				PSETS			
		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
Tipo	M-L	1 - 29 pz.	30 - 99 pz.	100 - 149 pz.	150 - 500 pz.	1 - 29 pz.	30 - 99 pz.	100 - 149 pz.	150 - 500 pz.
PSET PSETS	3 - 6								
	8								
	10								
	12								
	4 - 6								
	8								
	10								
	12								
	15								
	5 - 8								
	10								
	12								
	15								
	6 - 10								
	12								
	15								
	20								

■ Viti a testa troncoconica Phil-lips con rondella incorporata
Rondella elastica incorporata



RoHS10

WSET
WSETS



WSET

Vite	Materiale: JIS-SWCH Equiv.
Rondelle	Rondella elastica JIS B 1251 Rondella piatta JIS B 1256
Trattamento superficie	Cromatura trivalente

WSETS

Vite	Materiale: EN 1.4301 Equiv.
Rondelle	Rondella elastica JIS B 1251 Rondella piatta JIS B 1256


MxP	A	E	C (Max)	(a)	Phil-lips N.
3x0.5	5.5	2.0	5.5	2.4	2
4x0.7	7.0	2.6	7.0	3.5	2
5x0.8	9.0	3.3	8.5	4.3	2
6x1.0	10.5	3.9	11.5	5.1	3

■ Viti a testa esagonale Phil-lips con rondella incorporata



RoHS10

BSET
SBSET (Acciaio inox)



BSET

Vite	Materiale: Acciaio legato da costruzione Vite: JIS 0209 (6g)
Rondelle	Rondella elastica JIS B1251 Rondella piatta JIS B1256
Trattamento superficie	Cromatura trivalente

SBSET

Vite	Materiale: EN 1.4301 Equiv. *Classe di resistenza A2-50 Equiv. Vite: JIS 0209 (6g)
Rondelle	Rondella elastica JIS B1251 Rondella piatta JIS B1256
Trattamento superficie	Gambo, passivazione

MxP	A	E	C	D	(a)
4x0.7	7	2.8	7.0	10	4.4
5x0.8	8	3.5	8.5	12	5.2
6x1.0	10	4.0	11.5	13	6.3
8x1.25	13	5.5	14.5	18	8.4

(a) è la lunghezza massima (riferimento) tra la superficie della testa e la filettatura completa.



Ordering
Example

Cod. comp.

WSET5-10
BSET4-8

Cod. comp.		WSET				WSETS			
		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
Tipo	M-L	1 - 29 pz.	30 - 99 pz.	100 - 199 pz.	200 - 500 pz.	1 - 29 pz.	30 - 99 pz.	100 - 199 pz.	200 - 500 pz.
WSET WSETS	3 - 6								
	8								
	10								
	12								
	4 - 8								
	10								
	12								
	15								
	5 - 8								
	10								
	12								
	15								
	6 - 10								
	12								
	15								
	20								

Cod. comp.		BSET				SBSET			
		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
Tipo	M-L	1 - 99 pz.	100 - 500 pz.	1 - 99 pz.	100 - 500 pz.	Tipo	M-L	1 - 99 pz.	100 - 500 pz.
BSET SBSET	4-8					BSET SBSET	6-20		
	10						25		
	12						30		
	14						35		
	16						40		
	20						45		
	25						50		
	30						55		
	35						60		
	40						65		
	45						70		
	50						75		
	5-10						8-12		
	12						14		
	14						16		
	16						20		
BSET SBSET	25					BSET SBSET	25		
	30						30		
	35						35		
	40						40		
	45						45		
	50						50		
	55						55		
	60						60		
BSET SBSET	6-10					BSET SBSET	65		
	12						70		
	14						75		
	16								



Ordering
Example

Cod. comp.

SCBJ6-10
PSET3-6