


# Profilati in alluminio serie 8-45 da 45 e 90mm

A 1 cava



Parti di fissaggio			Altro	
Staffe	Giunti	Dadi	Tappi per profilati	Varianti
P.691 ~P.704	P.704 ~P.710	P.713 ~P.722	P.723	P.755 ~P.768


Caratteristiche: profilati standard utilizzabili per piedistalli, ecc.




Tipo		Materiali	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
GFS8	KGFS8	EN AW-6061-T6 Equiv.	Anodizzato trasparente
NEFS8	KNEFS8	EN AW-6063-T5 Equiv.	
NFSL8	KNFSL8		
EFS8	KEFS8		
HFS8	KHFS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
HFSL8	KHFSL8		
EFSB8	KEFSB8		
HFSB8	KHFSB8		
CAF8	KCAF8		Finitura trasparente (Anodizzato + Verniciatura trasparente)

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


NEFS8-4545  
EFS8-4545  
EFSB8-4545  
(Anodizzato nero)




HFS8-4545  
HFSB8-4545 (Anodizzato nero)  
CAF8-4545 (Finitura trasparente)



NFSL8-4545  
HFSL8-4545 (Per carichi leggeri)  
Come profili di chiusura cava per HFSL8-4545, utilizzare HSCA8 (P.773).



GFS8-4545 (Ad alta rigidità)




Caratteristiche: profilati in alluminio da 45mm a 1 cava con un lato chiuso




Tipo		Materiali	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
GFSF8	KGFSF8	EN AW-6061-T6 Equiv.	Anodizzato trasparente
NEFSF8	KNEFSF8	EN AW-6063-T5 Equiv.	
EFSF8	KEFSF8		
HFSF8	KHFSF8	EN AC-51400-T5 Equiv.	
HFSLF8	KHFSLF8		Anodizzato nero
HFSFB8	KHFSFB8		

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


NEFSF8-4545  
EFSF8-4545




HFSF8-4545  
HFSFB8-4545 (Anodizzato nero)



HFSLF8-4545 (Per carichi leggeri)  
Come profili di chiusura cava per HFSLF8-4545, utilizzare HSCA8 (P.773).



GFSF8-4545 (Ad alta rigidità)



Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm <sup>2</sup>	Momento di inerzia sezione mm <sup>4</sup>		Prezzo unitario (inf. a 300mm) 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati inf. a 300mm		Prezzo unitario (300mm o sup.) 1 - 9 pz.	Sconto vol. elev. 300mm o sup.	
				lx	ly		10-49	50-160		10-49	50-160
NEFS8	50-4000 Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI OCT Center. Alcuni profilati non sono applicabili.	1.93	713	15.42x10 <sup>4</sup>	15.42x10 <sup>4</sup>						
EFS8											
EFSB8 (Anodizzato nero)											
HFS8											
HFSB8 (Anodizzato nero)											
CAF8 (Finitura trasparente)											
NFSL8											
HFSL8 (Per carico leggero)											
GFS8 (Ad alta rigidità)	2.1	777	15.13x10 <sup>4</sup>	15.13x10 <sup>4</sup>							
	1.7	628	11.73x10 <sup>4</sup>	11.73x10 <sup>4</sup>							
	3.16	1171	23.64x10 <sup>4</sup>	23.64x10 <sup>4</sup>							

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm P.526)

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm <sup>2</sup>	Momento di inerzia sezione mm <sup>4</sup>		Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20
			lx	ly		
KNEFS8	4000 (Lungh. effettiva)	713	15.42x10 <sup>4</sup>	15.42x10 <sup>4</sup>		
KEFS8						
KEFSB8 (Anodizzato nero)						
KHFS8						
KHFSB8 (Anodizzato nero)						
KCAF8 (Finitura trasparente)						
KNFSL8						
KHFSL8 (Per carico leggero)	628	11.73x10 <sup>4</sup>	11.73x10 <sup>4</sup>			
KGFS8 (Ad alta rigidità)	1171	23.64x10 <sup>4</sup>	23.64x10 <sup>4</sup>			

Ordering Example  
Codice componente - L  
HFS8-4545 - 800  
KHFS8-4545 - 4000

Alterations Variants disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.

Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm <sup>2</sup>	Momento di inerzia sezione mm <sup>4</sup>		Prezzo unitario (inf. a 300mm) 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati inf. a 300mm		Prezzo unitario (300mm o sup.) 1 - 9 pz.	Sconto vol. elev. 300mm o sup.	
				lx	ly		10-49	50-160		10-49	50-160
NEFSF8	50-4000 Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI OCT Center. Alcuni profilati non sono applicabili.	1.83	677	14.58x10 <sup>4</sup>	15.00x10 <sup>4</sup>						
EFSF8											
HFSF8											
HFSFB8 (Anodizzato nero)											
HFSLF8 (Per carichi leggeri)											
HFSFB8											
GFSF8											

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm P.526)

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente	L mm	Sezione mm <sup>2</sup>	Momento di inerzia sezione mm <sup>4</sup>		Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-20
			lx	ly		
KNEFSF8	4000 (Lungh. effettiva)	677	14.58x10 <sup>4</sup>	15.00x10 <sup>4</sup>		
KEFSF8						
KHFSF8						
KHFSFB8 (Anodizzato nero)						
KHFSLF8 (Per carichi leggeri)						
KGFSF8						
	1172	24.54x10 <sup>4</sup>	23.36x10 <sup>4</sup>			

Ordering Example  
Codice componente - L  
HFSF8-4545 - 800  
KHFSF8-4545 - 4000

Alterations Variants disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.