


Connettori per flessibili in plastica/Attacchi con bracci di bloccaggio

Connettori per flessibili in plastica



Tipo	Materiale						Flessibile applicabile
	Nippli	Interno	Tappi in gomma	Rondelle	Dado manicotto a innesto	Guarnizione in gomma	
TCSM	EN 1.4308 equiv.	-	-	-	EN 1.4308 equiv.	NBR	POM




Codice componente		L	Attacco esag./ottag. B	V	(F)	G	R (PT)	Flessibile applicabile	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.								1 ~ 4 pz.	5 ~ 10 pz.
TCSM (Acciaio inox)	9	54.5	30	7	33	-	3/8	HOTR□ HOTRS□ HOTSG□ HOTG□		
	12	59	32	10	35.5		1/2			
	15	60	36	12	40		1/2			
	19	64	41	16.5	45		3/4			
	25	70	50	22	54		1			

La pressione d'esercizio è la stessa di quella per i flessibili applicabili.


Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Attacchi con bracci di bloccaggio

Adattatori con filettatura maschio



Tipo	Materiale
SNAME	EN 1.4408 equiv.




Codice componente		R (PT)	D	d	H	h	B	Prezzo unitario	
Tipo								Sconto volumi elevati	
		N.						1 - 19 pz.	20 - 30 pz.
SNAME	15A	1/2	32	20	58	26	33		
	20A	3/4	32	20	58	26	33		
	25A	1	37	24	70	32	41		
	40A	1 1/2	53	36	79	40	57		
	50A	2	63	46	87	47	68		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Adattatori con filettatura femmina



Tipo	Materiale
SNAFA	EN 1.4408 equiv.




Codice componente		Rc (PT)	D	d	H	h	B	Prezzo unitario	Scorta volumi elevati
Tipo								N.	1 ~ 19 pz.
SNAFA	15A	1/2	32	20	39	26	33		
	20A	3/4	32	20	39	26	33		
	25A	1	37	24	49	34	41		
	40A	1 1/2	53	36	55	40	57		
	50A	2	63	46	63	47	69		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Adattatori di montaggio flessibili



Tipo	Materiale
SNAHA	EN 1.4408 equiv.




Codice componente		D	d	H	h	I	J	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.							1 - 19 pz.	20 - 30 pz.
SNAHA	20A	32	20	90	37	21	33		
	25A	37	23	108	48	27	41		
	40A	53	37	116	53	41	58		
	50A	63	46	134	60	53	70		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Attacchi filettatura maschio



Tipo	Materiale		
	Corpo principale	Camma	Anello
SNAMJ	EN 1.4408 equiv.	JIS-SMS1025	EN 1.4301 equiv.




Codice componente		R (PT)	A	B	C	H	h	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo								N.	1 - 19 pz.
SNAMJ	15A	1/2	110	52	32	52	32		
	20A	3/4	110	52	32	52	32		
	25A	1	125	60	37	59	38		
	40A	1 1/2	188	90	54	68	44		
	50A	2	197	97	63	76	51		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Attacchi maschiatura femmina



Tipo	Materiale		
	Corpo principale	Camma	Anello
SNAFJ	EN 1.4408 equiv.	JIS-SMS1025	EN 1.4301 equiv.




Codice componente		Re (PT)	A	B	C	H	h	Prezzo unitario	Scatto volumi elevati
Tipo								N.	1 - 19 pz.
SNAFJ	15A	1/2	110	52	32	51	32		
	20A	3/4	110	52	32	51	32		
	25A	1	125	60	37	60	38		
	40A	11/2	188	90	54	69	45		
	50A	2	197	97	63	77	51		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Attacchi di montaggio flessibili



Tipo	Materiale		
	Corpo principale	Camma	Anello
SNAHJ	EN 1.4408 equiv.	JIS-SMS1025	EN 1.4301 equiv.



Codice componente		A	B	C	I	H	h	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo								N.	1 ~ 19 pz.
SNAHJ	20A	110	52	32	21	86	32		
	25A	125	60	37	27	100	38		
	40A	188	90	54	41	110	46		
	50A	197	97	63	53	129	51		

Ordering Example
TCSM25
SNAME20A

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Gli attacchi con bracci di bloccaggio sono costruiti in conformità agli standard US MIL A-A-59326-1998 (ex MIL-C-27487-1992), quindi sono compatibili con prodotti di misura analoga e basati sugli stessi standard costruiti da altri produttori.

Fascette serratubo

Adatte per il collegamento dei condotti flessibili a P1327.

La fascetta stringitubo impedisce la caduta del flessibile. Strutturalmente, può esserci un gioco alla coppia di serraggio minima.

Standard




RoHS 10



Codice componente
Example
HOSBS13N

HOSBS




Materiale: EN 1.4301 equiv.

A spirale



RoHS 10

HOSSB




Materiale: EN 1.4301 equiv.

Serraggio manuale



RoHS 10

HOSBH




Materiale: EN 1.0330 equiv. S Trattamento superficie: Cromatura trivalente

Con coperchio di sicurezza



RoHS 10

Tipo	Materiale			
	Fascetta	Supporto	Vite	Tappi
HOABS (Semi acciaio inox)	EN 1.4016 equiv.	EN 1.4016 equiv.	Acciaio (zincatura)	PE
HOASU (Tutto acciaio inox)	EN 1.4301 equiv.	EN 1.4301 equiv.	EN 1.4301 equiv.	PE



Codice componente
Example
HOABS13

Codice componente		Gamma serraggio D.E. flessibile (mm)	L	T	E	Coppia di serraggio (N · m)	HOABS		HOASU	
Tipo	N.						Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	Sconto volumi elevati 10~30	Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	Sconto volumi elevati 10~30
HOABS HOASU	8	8~12	21.5	0.7	9	3.5				
	10	10~15								
	11	11~17								
	13	13~20								
	16	16~22								
	18	18~25	27	0.8	13	5				
	22	22~30								
	25	25~35								
	27	27~40								
	30	30~45								
	35	35~50								
	40	40~55				6				
	45	45~60								
	55	55~70								

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.