

Raccordi dell'aria - Spine

Standard

■ Per la combinazione di spine e attacchi a presa, vedere a P.1414.

Filettatura maschio

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
MCPM	Acciaio	Cromatura
MCPMS	EN 1.4305 Equiv.	-

Cod. comp.	Diam. fil. T	L	Sedi chiave H	Massa (g)	MCPM	MCPMS
Tipo	N.				1-29 pz.	30-50
MCPM	20	R 1/4	41	14	25	27
MCPMS	30	R 3/8	42	19	43	40
	40	R 1/2	46	22	59	62

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Montaggio flessibili

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
MCPH	Acciaio	Cromatura
MCPHS	EN 1.4305 Equiv.	-

Cod. comp.	D.I. flessibile applic. (mm)	L	A	T	Massa (g)	MCPH	MCPHS
Tipo	N.					1-29 pz.	30-50
MCPH	6.5	6.5	54	27	7.2	24	-
MCPHS	8	8	57	30	9	28	-

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Attacco a innesto rapido

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
MCPC	Ottone	Cromatura
MCPCS	EN 1.4305 Equiv.	-

Cod. comp.	L	T	D.I. B	Massa (g)	MCPC	MCPCS
Tipo	N.				1-9 pz.	10-30
MCPC	8	41.0(46.5)	16.5(12.5)	6.5(7.5)	30(40)	-
MCPCS	10	45.0(50)	19.5(15)	7.5	43(50)	-

☞ Quando si utilizza MCPC in combinazione con un tubo, selezionare lo stesso numero del diametro esterno del tubo.
☞ Valori tra () per MCPCS.

Maschiati (Rotanti)

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
MCPRF	Acciaio	Nichelatura

Cod. comp.	Diam. fil. F	L	H	Massa (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.				1 ~ 4 pz.	5-20
MCPRF	20	G 1/4	51.3	33.3	57	-

☞ La funzione girevole consente una rotazione di 360°.

Maschiati

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
MCPF	Acciaio	Cromatura
MCPFS	EN 1.4305 Equiv.	-

Cod. comp.	Diam. fil. T	L	Sedi chiave H	Massa (g)	MCPF	MCPFS
Tipo	N.				1-29 pz.	30-50
MCPF	20	Rc 1/4	36	17	28	30
MCPFS	30	Rc 3/8	37	21	39	41
	40	Rc 1/2	38	29	70	69

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Serraggio con dado

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
MPCPN	Acciaio	Cromatura

Cod. comp.	L	A	B	H	Massa (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.					1 ~ 29 pz.	30-50
MPCPN	8	43	17	4.5	17	30	-
	10	43	17	5.3	17	42	-
	12	45	19	7.5	19	50	-

☞ Quando si utilizza MPCPN in combinazione con un tubo, selezionare lo stesso numero del diametro esterno del tubo.

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Filettatura maschio (Rotanti)

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
MCPRM	Acciaio	Nichelatura

Cod. comp.	Diam. fil. T	L	H	Massa (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.				1 ~ 4 pz.	5-20
MCPRM	20	R 1/4	52.1	34.1	52	-
	30	R 3/8	50.8	32.8	73	-

☞ La funzione girevole consente una rotazione di 360°.

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Specifiche	Spine
Tipo	Spine
Fluido applicabile	Aria/Acqua (Acciaio inox)
Gamma temp. d'esercizio	-20~80°C
Pressione d'esercizio max.	1.5MPa
Resistenza alla pressione	2.0MPa
Materiale guarnizione	Gomma nitrilica
Struttura della valvola	Passaggio singolo aperto/chiuso

Ordering Example
Cod. comp. **MCPC8**

Raccordi dell'aria - Attacchi a presa

Standard

■ Per la combinazione di spine e attacchi a presa, vedere a P.1414.

Filettatura maschio

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
Standard	Alta portata	Acciaio
MCSM	MCHSM	Cromatura
MCSMS	-	EN 1.4305 Equiv.

Cod. comp.	Diam. fil. T	L	Sedi chiave H	D.I. B	Massa (g)	MCSM	MCSMS	MCHSM
Tipo	N.					1-29 pz.	30-50	1-29 pz.
MCSM	20	R 1/4	55.5	19	7	101	96	-
MCSMS	30	R 3/8	56.5	19	8	108	105	-
	40	R 1/2	59.5	23	9	131	120	-
MCHSM	20	R 1/4	60	19	7.5	-	-	89
	30	R 3/8	60.5	19	10	-	-	91
	40	R 1/2	56	24	13	-	-	102

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Montaggio flessibili

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
Standard	Alta portata	Acciaio
MCSH	MCHSH	Cromatura
MCSHS	-	EN 1.4305 Equiv.

Cod. comp.	D.I. flessibile applic. (mm)	L	A	T	D.I. B	Massa (g)	MCSH	MCSHS	MCHSH
Tipo	N.						1-29 pz.	30-50	1-4 pz.
MCSH	6.5	6.5	60.5	27	7.2	4.5	99	99	-
MCHSH	8	8	72.5	30	9	5	103	100	-
MCSHS	6.3	6.3	77	27	7.2	4.5	-	-	86
MCHSH	9.5	9.5	79	32	11.3	7.5	-	-	92
	12.7	12.7	79.5	32	15	10	-	-	104

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Attacco a innesto rapido

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
MCSC	Ottone	Cromatura
MCSCS	EN 1.4305 Equiv.	-

Cod. comp.	L	C	T	Massa (g)	MCSC	MCSCS
Tipo	N.				1-4 pz.	5-20
MCSC	8	52.5 (58)	14.0 (18.5)	13 (12.5)	97 (102)	-
MCSCS	10	56.0 (62)	17.5 (22)	15.4 (14.5)	107 (115)	-

☞ Dimensioni tra () per MCSCS.

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Filettatura maschio (Meccanismo di blocco incorporato)

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
MCSTM	Acciaio	Nichelatura

Cod. comp.	Diam. fil. T	(L)	H	d	Massa (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.					1 ~ 4 pz.	5-20
MCSTM	20	R 1/4	60	19	7.5	89	-
	30	R 3/8	60.5	19	10	91	-
	40	R 1/2	56	24	13	102	-

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Specifiche	Attacchi a presa	Attacchi a presa - Alta portata
Fluido applicabile	Aria/Acqua (Acciaio inox)	Aria
Gamma temp. d'esercizio	-20~80°C	-20~60°C
Pressione d'esercizio max.	1.5MPa	1.5MPa

Maschiati

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
Standard	Alta portata	Acciaio
MCSF	MCHSF	Cromatura
MCSFS	-	EN 1.4305 Equiv.

Cod. comp.	Diam. fil. T	L	Sedi chiave H	Massa (g)	MCSF	MCSFS	MCHSF
Tipo	N.				1-29 pz.	30-50	1-29 pz.
MCSF	20	Rc 1/4	49.5	19	95	98	-
MCSFS	30	Rc 3/8	50.5	21	103	99	-
	40	Rc 1/2	52.5	29	139	138	-
MCHSF	20	Rc 1/4	57.5	19	-	-	94
	30	Rc 3/8	55.5	22	-	-	103
	40	Rc 1/2	57.5	29	-	-	138

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Serraggio con dado

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
MCSCN	Acciaio	Cromatura

Cod. comp.	L	B	H1	Massa (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.				1 ~ 29 pz.	30-50
MCSCN	8	64.5	4.5	17	105	-
	10	64.5	5.3	17	106	-
	12	65.5	7.5	19	112	-

☞ Selezionare il numero corrispondente al diametro esterno del tubo.

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Portagomma (Meccanismo di blocco incorporato)

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
MCSTH	Acciaio	Nichelatura

Cod. comp.	(L)	A	T	d	Massa (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.					1 ~ 4 pz.	5-20
MCSTH	20	77	27.5	9	5	90	-
	30	79	32	11.3	7.5	92	-
	40	79.5	32	15	10	104	-

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Maschiati (Meccanismo di blocco incorporato)

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
MCSTFN	Acciaio	Nichelatura

Cod. comp.	Diam. fil. T	(L)	H	Massa (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.				1 ~ 4 pz.	5-20
MCSTFN	20	Rc 1/4	57.5	19	94	-
	30	Rc 3/8	55.5	22	103	-
	40	Rc 1/2	57.5	29	138	-

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Ordering Example
Cod. comp. **MCSGS10**