MEKA GN CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Utensile spellafili per cavi coassiali e cavi tondi (schermati) di trasmissione dati da 2,5...8 mm ø
- Spellatura a 1, 2 e 3 stadi in un'unica operazione

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Cassetta lame
Nr.Cat.	9032000000
Tipo	MEKA GN CST
GTIN (EAN)	4008190010102
CPZ	1 Pezzo

MEKA GN CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0,787 inch
Posizione verticale	10 mm	Altezza (pollici)	0,394 inch
Larghezza	40 mm	Larghezza (pollici)	1,575 inch
Peso netto	9 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cassetta portalame per CST a 3 stadi, lunghezza 7,1mm, 5,1mm

Utensili di spellatura

Colori	verde	Misura di spellatura B	7,1 mm
Misura di spellatura C	5,1 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format