

**VP 13,5-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VPMS (tappo filettato in ottone), Tappi di chiusura, in stato chiuso, PG 13,5, 6 mm, ottone, nichelato
Nr.Cat.	<a href="#">0294900000</a>
Tipo	VP 13,5-MS65
GTIN (EAN)	4008 190053383
CPZ	100 Pezzo

## VP 13,5-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0,354 inch
Lunghezza	9 mm	Lunghezza (pollici)	0,354 inch
Diametro	24 mm	Spessore della parete, max.	5 mm
Peso netto	8,58 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

## Dati Generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Diametro della guarnizione ad anello	20,4 mm
Diametro testa	24 mm	Filettatura (esterna)	PG 13,5
Grado di protezione	IP68 - 5 bar (30 min.)	Guarnizione	NBR
Lunghezza filettatura	6 mm	Materiale	ottone, nichelato
O-ring	NBR	Pressacavi	PG
Silicone	No		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**Foglio dati**

**VP 13,5-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

