

**AD 3 SAK4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Le coperture di avvertimento con un simbolo di flash forniscono una maggiore sicurezza per l'uomo e la macchina. Vengono utilizzati quando la tensione esterna deve essere indicata all'interno dell'applicazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Versione   | Serie SAK, Piastra di copertura, giallo, 19.5 mm |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0297600000</a>                       |
| Tipo       | AD 3 SAK4  |
| GTIN (EAN) | 4008190173395                                    |
| CPZ        | 50 Pezzo   |

## AD 3 SAK4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 1 mm    | Profondità (pollici) | 0,039 inch |
| Posizione verticale | 25 mm   | Altezza (pollici)    | 0,984 inch |
| Larghezza           | 19,5 mm | Larghezza (pollici)  | 0,768 inch |
| Peso netto          | 0,56 g  |                      |            |

## Temperature

|  |                |  |        |
|--|----------------|--|--------|
| Temperatura di magazzinaggio           | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C         |  |        |

## Altri dati tecnici

|            |    |
|------------|----|
| bloccabile | No |
|------------|----|

## Dati caratteristici del sistema

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Versione | Piastra terminale e intermedia |
|----------|--------------------------------|

## Dati dei materiali

|                               |     |        |        |
|-------------------------------|-----|--------|--------|
| Materiale                     | PVC | Colori | giallo |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-2 |        |        |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Download

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Dati ingegneristici   | <a href="#">WSCAD</a>                           |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Cataloghi             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |