

**G 20/0.50A/F****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Per la protezione contro le sovracorrenti, offriamo fusibili a cartuccia con dimensioni 5x20 mm nelle misure da 100 mA a 6,3 A.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Componenti attivi, Fusibile
Nr.Cat.	<a href="#">0430600000</a>
Tipo	G 20/0.50A/F
GTIN (EAN)	4008190046835
CPZ	10 Pezzo

**G 20/0.50A/F**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0,787 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0,197 inch
Peso netto	0,9 g		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione Accessori per fusibili

**Dati dei materiali**

Colori Grigio chiaro

**Dati dimensionamento**

Tensione nominale 250 V AC Corrente nominale 0,5 A

**Fusibili**

Caduta di tensione	600 mV	Caratteristiche	Rapido
Colori	Grigio chiaro	Corrente	0,5 A
Indicatore ottico di funzionamento	No	Inserto portafusibile	G-Si. 5 x 20
Integrale di fusione	0,23 A <sup>2</sup> s	Potenza erogata (@ 1,5 In)	1 W
Potere d'interruzione di dimensionamento	1,5 kA	Versione	Accessori per fusibili

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	