

**HP 1 ADP1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Le staffe di supporto possono essere disposte all'estremità o nel corso di una morsettiera. Possono essere agganciate alle guide di montaggio TS 32 o TS 35 e servono da supporto per i rispettivi profili di copertura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie SAK, Piastra di fissaggio, beige, 2 mm
Nr.Cat.	<a href="#">0485560000</a>
Tipo	HP 1 ADP1
GTIN (EAN)	4008 19007 1042
CPZ	20 Pezzo

## HP 1 ADP1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	54 mm	Profondità (pollici)	2,126 inch
Posizione verticale	46 mm	Altezza (pollici)	1,811 inch
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0,079 inch
Peso netto	2,285 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

## Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	bloccabile	Sì
-------------------------	-------------------	------------	----

## Dati caratteristici del sistema

Versione	Piastra terminale e intermedia
----------	--------------------------------

## Dati dei materiali

Materiale	PA 66	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

## Dimensioni

Montaggio sfalsato	6,5 mm
--------------------	--------

## Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	