

PZ 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura quadrata |
| Nr.Cat. | 0567300000 |
| Tipo | PZ 3 |
| GTIN (EAN) | 4008 190052423 |
| CPZ | 1 Pezzo |
| Ricambi | 1287130000 9202810000 |

Data di creazione 7 marzo 2023 0.46.00 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Larghezza | 200 mm | Larghezza (pollici) | 7,874 inch |
| Peso netto | 427,8 g | | |

Dati tecnici

| | | | |
|----------------------|--------------------------|----------|--|
| Descrizione articolo | Utensile di compressione | Versione | meccanico, senza matrici intercambiabili |
|----------------------|--------------------------|----------|--|

Dati utensile di crimpatura

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Sezione del terminale, max. | 6 mm ² | Sezione del terminale, min. | 0,5 mm ² |
| Tipo/profilo di crimpatura | Crimpatura quadrata | | |

Descrizione contatto

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| Area di crimpatura, max. | 6 mm ² | Area di crimpatura, min. | 0,5 mm ² |
| Sezione del conduttore min. AWG | AWG 21 | Tipo di contatto | Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastiva |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Omologazioni

Omologazioni



Download

| | |
|-----------------------|--|
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Documentazione utente | Manual |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |

Foglio dati

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

