

**WAP 2.5-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Versione   | Serie W, Terminale         |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1050000000</a> |
| Tipo       | WAP 2.5-10                 |
| GTIN (EAN) | 4008190103149              |
| CPZ        | 50 Pezzo                   |

## WAP 2.5-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 33,5 mm | Profondità (pollici) | 1,319 inch |
| Posizione verticale | 56 mm   | Altezza (pollici)    | 2,205 inch |
| Larghezza           | 1,5 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,059 inch |
| Peso netto          | 2,6 g   |                      |            |

## Temperature

|  |                |  |        |
|--|----------------|--|--------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C         |  |        |

## Altri dati tecnici

|                         |                   |            |    |
|-------------------------|-------------------|------------|----|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | bloccabile | No |
|-------------------------|-------------------|------------|----|

## Dati caratteristici del sistema

|          |           |
|----------|-----------|
| Versione | Terminale |
|----------|-----------|

## Dati dei materiali

|                               |       |        |             |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|
| Materiale                     | Wemid | Colori | Beige scuro |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0   |        |             |

## Generale

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------------------------|-------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ETIM 8.0    | EC000886    | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |             |             |

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Download

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Dati ingegneristici        | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>                                      |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">TI_910_WDU_6_SL_combination_of_accessories_20170517_BL</a> |
| Documentazione utente      | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                        |
| Cataloghi                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochure                   |  |