

**THM MT30X 101/74 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 74 x 101 mm, giallo
Nr.Cat.	<a href="#">1061810000</a>
Tipo	THM MT30X 101/74 GE
GTIN (EAN)	4032248814220
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

Data di creazione 14 marzo 2023 11.28.03 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**THM MT30X 101/74 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Posizione verticale	74 mm	Altezza (pollici)	2,913 inch
Larghezza	101 mm	Larghezza (pollici)	3,976 inch
Peso netto	640 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...150 °C

**Dati generali**

Adesivo	Acrilato	Alogeni	No
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C	Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	giallo	Larghezza	101 mm
Materiale	poliestere	Numero di marcatori per combinazione	1 Etichetta in bobina = Siglatura di apparecchi
Numero per rotolo	500	Processo di stampa	Trasferimento termico
Versione	autoadesivo, esente da alogeni		

**Marcatori per apparecchi**

Alogeni No

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**THM MT30X 101/74 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

