

**WAH 185/300 BE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Le coperture di protezione o i cappucci di protezione vengono fissati alla rispettiva area di collegamento delle morsettiere. Essi proteggono dalle scosse elettriche causate dal contatto accidentale con parti in tensione a causa del funzionamento o dei guasti.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Morsetti a bullone, Calotta di copertura, beige, 54 mm
Nr.Cat.	<a href="#">1064760000</a>
Tipo	WAH 185/300 BE
GTIN (EAN)	4008190108267
CPZ	10 Pezzo

**WAH 185/300 BE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	43,9 mm	Profondità (pollici)	1,728 inch
Posizione verticale	139 mm	Altezza (pollici)	5,472 inch
Larghezza	54 mm	Larghezza (pollici)	2,126 inch
Peso netto	25,5 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	innestabile		

**Dati dei materiali**

Materiale	poliammide 66	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	55 mm
-----------------	-------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	