

**PS\_ZQV\_SET****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Accessori, Spina di prova
Nr.Cat.	<a href="#">1116710000</a>
Tipo	PS_ZQV_SET
GTIN (EAN)	4032248911455
CPZ	1 Pezzo

## PS\_ZQV\_SET

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	94 mm	Altezza (pollici)	3.701 inch
Diametro	4 mm	Peso netto	82 g

## Altri dati tecnici

Tipo di montaggio	innestato
-------------------	-----------

## Dati caratteristici del sistema

Versione	Spina di prova
----------	----------------

## Dati dimensionamento

Tensione nominale	1.000	Tensione max. del portamorsetto e del sistema innestabile	1.000 V
Corrente nominale	20 A	Corrente con conduttore max.	20 A

## Dimensioni

Diametro	4 mm
----------	------

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento	Collegamento ad innesto
----------------------	-------------------------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">Beipackzettel_PS_ZQV.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	