

BZT PRV4 SW 35X7.5**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Il porta marcatori offre la possibilità di un montaggio di marcatori aggiuntivo. A seconda del modello, i rispettivi livelli dei morsetti PRV e PPV possono essere contrassegnati con il contrassegno corrispondente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie P, Supporto per siglatura, nero, Numero di piani: 4, TS 35 x 7.5
Nr.Cat.	1173600000
Tipo	BZT PRV4 SW 35X7.5
GTIN (EAN)	4032248966226
CPZ	20 Pezzo

BZT PRV4 SW 35X7.5

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	47 mm	Profondità (pollici)	1.85 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2.756 inch
Larghezza	10,2 mm	Larghezza (pollici)	0,402 inch
Peso netto	12,7 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 °C		

Dati caratteristici del sistema

Versione	per guide di supporto	Numero di piani	4
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Guida	TS 35 x 7.5

Dati dei materiali

Materiale	policarbonato	Colori	nero
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Generale

Guida	TS 35 x 7.5
-------	-------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Numero di collegamenti	8
------------------------	---

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	