

IE-BI-USB-AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inserti USB per connettori (lato flangia) Var.1 / 4 / 5 / 14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto USB, Inserto flangia, tipo AB
Nr.Cat.	1131380000
Tipo	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 9 marzo 2023 6.07.51 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 15,5 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Umidità	0…93 % umidità rel.

Dati generali

Collegamento 1	USB A	Collegamento 2	USB B
Descrizione articolo	Inserto flangia, tipo AB	Cablaggio	Typ A-B
Colori	nero	Umidità	0…93 % umidità rel.
Materiale base della custodia	PC UL 94 V0	Schermatura	completamente chiusa a 360°
Grado di protezione	IP67 con custodia	Cicli di inserimento	≥ 1500

Proprietà elettriche

Corrente di carico fino a 90°C	3 A	Resistenza contro l'isolamento	≥ 1000 MΩ
Resistenza di contatto	≤ 30 mΩ	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 500 V DC

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-107	N° Certificato (cULus)	E471884
--------------------	-----------------	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E471884

IE-BI-USB-AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[GL_FrontCom](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

Foglio dati

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

