

KLBUE 4-13.5 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Grazie a speciali piedini di montaggio, la gamma di prodotti comprende anche selle di bloccaggio dello scudo che possono essere montate sui profili a C. La schermatura viene deviata dalle staffe di fissaggio della schermatura tramite il piedino di montaggio ai profili a C e quindi a PE (massa).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Staffa di bloccaggio per collegamento schermatura, acciaio
Nr.Cat.	1167850000
Tipo	KLBUE 4-13.5 CPF 16
GTIN (EAN)	4032248959655
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 21.41.00 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

KLBUE 4-13.5 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	31,45 mm	Profondità (pollici)	1,238 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0,866 inch
Larghezza	20,1 mm	Larghezza (pollici)	0,791 inch
Larghezza di fissaggio	18,9 mm	Peso netto	30,1 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Guida a C con apertura 16 mm
----------------------------------	----	-------------------------	------------------------------

Dati caratteristici del sistema

Guida TS 27

Dati dei materiali

Materiale acciaio Colori grigio

Generale

Guida	TS 27	Istruzioni di montaggio	Guida a C con apertura 16 mm
-------	-------	-------------------------	------------------------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max. 13,5 mm Diametro del cavo, min. 4 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

KLBUE 4-13.5 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Download

Omologazione/Certificato/Documento
di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Documentazione utente

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure