

**BZT PRV8 SW 35X15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Il porta marcatori offre la possibilità di un montaggio di marcatori aggiuntivo. A seconda del modello, i rispettivi livelli dei morsetti PRV e PPV possono essere contrassegnati con il contrassegno corrispondente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie P, Supporto per siglatura, nero, Numero di piani: 8, TS 35 x 15
Nr.Cat.	<a href="#">1173570000</a>
Tipo	BZT PRV8 SW 35X15
GTIN (EAN)	4032248966004
CPZ	20 Pezzo

Data di creazione 7 marzo 2023 16.04.20 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**BZT PRV8 SW 35X15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	73,1 mm	Profondità (pollici)	2,878 inch
Posizione verticale	120 mm	Altezza (pollici)	4,724 inch
Larghezza	10,2 mm	Larghezza (pollici)	0,402 inch
Peso netto	27,35 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 °C		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per guide di supporto	Numero di piani	8
Guida	TS 35 x 15		

**Dati dei materiali**

Materiale	policarbonato	Colori	nero
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

**Generale**

Guida	TS 35 x 15
-------	------------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	