

KLBUE 10-20 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Grazie a speciali piedini di montaggio, la gamma di prodotti comprende anche selle di bloccaggio dello scudo che possono essere montate sui profili a C. La schermatura viene deviata dalle staffe di fissaggio della schermatura tramite il piedino di montaggio ai profili a C e quindi a PE (massa).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Staffa di bloccaggio per collegamento schermatura, acciaio
Nr.Cat.	1252550000
Tipo	KLBUE 10-20 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104431
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 13.47.41 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

KLBUE 10-20 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	39,5 mm	Profondità (pollici)	1,555 inch
Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1,024 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0,984 inch
Larghezza di fissaggio	24 mm	Peso netto	43,3 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	innestabile	Tipo di montaggio	Vite

Dati caratteristici del sistema

Guida	TS 27
-------	-------

Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Colori	grigio
-----------	---------	--------	--------

Dimensioni

Passo in mm (P)	25 mm
-----------------	-------

Generale

Guida	TS 27	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------	-------	-------------------------	-------------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	20 mm	Diametro del cavo, min.	10 mm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

KLBUE 10-20 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Documentazione utente

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure