

**DOHA KTB A6 S2 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Abbildung ähnlich

**Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione**

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

**Portadocumenti**

Portadocumenti per la corretta conservazione dei documenti nella custodia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione verticale: 110 mm, Larghezza: 130 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
Nr.Cat.	<a href="#">1252780000</a>
Tipo	DOHA KTB A6 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045512
CPZ	1 Pezzo

# Foglio dati

## DOHA KTB A6 S2 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Dimensioni e pesi

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0,787 inch
Posizione verticale	110 mm	Altezza (pollici)	4,331 inch
Larghezza	130 mm	Larghezza (pollici)	5,118 inch
Altezza di fissaggio	73 mm	Peso netto	170 g

#### PE70 Dati Generali

Fissaggio della custodia	Staffe di fissaggio	Materiale	Acciaio inox 1.4301
Spessore materiale	1 mm	Superficie	specchio lucidato

#### Dati generali Accessori

Altezza di fissaggio	73 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4301
Spessore materiale	1 mm	Superficie	specchio lucidato

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000317	ETIM 7.0	EC000317
ETIM 8.0	EC000317	ECLASS 9.1	27-18-92-67
ECLASS 10.0	27-18-28-90	ECLASS 11.0	27-18-28-90
ECLASS 12.0	27-18-28-90		

#### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

#### Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	