

KTB MOPL 4538 S2N H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Abbildung ähnlich

**Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre di montaggio

Piastre di montaggio con e senza fori, per il fissaggio longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione verticale: 403 mm, Larghezza: 321 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento
Nr.Cat.	1257700000
Tipo	KTB MOPL 4538 S2N H
GTIN (EAN)	4050118049411
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 12.11.26 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

KTB MOPL 4538 S2N H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	1,5 mm	Profondità (pollici)	0,059 inch
Posizione verticale	403 mm	Altezza (pollici)	15,866 inch
Larghezza	321 mm	Larghezza (pollici)	12,638 inch
Peso netto	1.518 g		

PE70 Dati Generali

Materiale	Acciaio inox 1.4301 (304)	Spessore materiale	1,5 mm
Superficie	non trattato		

Dati generali Accessori

Materiale	Acciaio inox 1.4301 (304)	Spessore materiale	1,5 mm
Superficie	non trattato		

Numeri certificati custodia

Certificato Nr. (EAC)	RUC-DE.08.B.01328
-----------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	