

BZT PRV4 BL 35X15**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Il porta marcatori offre la possibilità di un montaggio di marcatori aggiuntivo. A seconda del modello, i rispettivi livelli dei morsetti PRV e PPV possono essere contrassegnati con il contrassegno corrispondente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie P, Supporto per siglatura, blu, Numero di piani: 4, TS 35 x 15
Nr.Cat.	1267980000
Tipo	BZT PRV4 BL 35X15
GTIN (EAN)	4032248113002
CPZ	20 Pezzo

BZT PRV4 BL 35X15

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	54,5 mm	Profondità (pollici)	2,146 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2,756 inch
Larghezza	10,2 mm	Larghezza (pollici)	0,402 inch
Peso netto	11,6 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 °C		

Dati caratteristici del sistema

Versione	per guide di supporto	Numero di piani	4
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Guida	TS 35 x 15

Dati dei materiali

Materiale	policarbonato	Colori	blu
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Generale

Guida	TS 35 x 15
-------	------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Numero di collegamenti	8
------------------------	---

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	