

**BZT PRV4 BL 35X7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Il porta marcatori offre la possibilità di un montaggio di marcatori aggiuntivo. A seconda del modello, i rispettivi livelli dei morsetti PRV e PPV possono essere contrassegnati con il contrassegno corrispondente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie P, Supporto per siglatura, blu, Numero di piani: 4, TS 35 x 7.5
Nr.Cat.	<a href="#">1267990000</a>
Tipo	BZT PRV4 BL 35X7.5
GTIN (EAN)	4032248112913
CPZ	20 Pezzo

**BZT PRV4 BL 35X7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	47 mm	Profondità (pollici)	1,85 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2,756 inch
Larghezza	10,2 mm	Larghezza (pollici)	0,402 inch
Peso netto	11,012 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 °C		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per guide di supporto	Numero di piani	4
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Guida	TS 35 x 7.5

**Dati dei materiali**

Materiale	policarbonato	Colori	blu
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

**Generale**

Guida	TS 35 x 7.5
-------	-------------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Numero di collegamenti	8
------------------------	---

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	