

KTB GP 553520 CD S4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Abbildung ähnlich

**Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: 494 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiata: sinistra, destra, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento
Nr.Cat.	1281180000
Tipo	KTB GP 553520 CD S4
GTIN (EAN)	4050118071559
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 21.56.30 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

KTB GP 553520 CD S4
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Dati tecnici
Dimensioni e pesi

Profondità	3 mm	Profondità (pollici)	0,118 inch
Posizione verticale	494 mm	Altezza (pollici)	19,449 inch
Larghezza	167 mm	Larghezza (pollici)	6,575 inch
Peso netto	1.880 g		

PE70 Dati Generali

Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz	Grado di protezione (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Materiale	Acciaio inox 1.4404	Piastre flangiate	sinistra, destra
Spessore materiale	3 mm	Superficie	lucidatura elettrochimica

Dati generali Accessori

Materiale	Acciaio inox 1.4404	Spessore materiale	3 mm
Superficie	lucidatura elettrochimica		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ECLASS 9.0	27-14-24-21
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-14-24-21
ECLASS 11.0	27-14-24-21	ECLASS 12.0	27-14-24-21

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format