

KLBUE 4-13.5 FM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Grazie a speciali piedini di montaggio, la gamma di prodotti comprende anche selle di bloccaggio dello scudo che possono essere montate sulla rotaia TS 35 DIN. La schermatura viene deviata dalle staffe di fissaggio della schermatura tramite la rotaia di montaggio TS 35 DIN e quindi a PE (massa).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio
Nr.Cat.	1252520000
Tipo	KLBUE 4-13.5 FM4
GTIN (EAN)	4032248112548
CPZ	10 Pezzo

KLBUE 4-13.5 FM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	31,5 mm	Profondità (pollici)	1,24 inch
Posizione verticale	50,5 mm	Altezza (pollici)	1,988 inch
Larghezza	20,5 mm	Larghezza (pollici)	0,807 inch
Peso netto	21,941 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No

Dati caratteristici del sistema

Guida TS 35

Dati dei materiali

Colori argento

Generale

Guida TS 35

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max. 13,5 mm Diametro del cavo, min. 4 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EAC certificate
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Data di creazione 15 marzo 2023 13.15.30 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2