

KLBUE 3-8 FM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Grazie a speciali piedini di montaggio, la gamma di prodotti comprende anche selle di bloccaggio dello scudo che possono essere montate sulla rotaia TS 35 DIN. La schermatura viene deviata dalle staffe di fissaggio della schermatura tramite la rotaia di montaggio TS 35 DIN e quindi a PE (massa).

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|----------------------------|
| Versione | Staffa di serraggio |
| Nr.Cat. | 1252530000 |
| Tipo | KLBUE 3-8 FM4 |
| GTIN (EAN) | 4032248112531 |
| CPZ | 10 Pezzo |

KLBUE 3-8 FM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità | 26 mm | Profondità (pollici) | 1,024 inch |
| Posizione verticale | 50 mm | Altezza (pollici) | 1,969 inch |
| Larghezza | 14,5 mm | Larghezza (pollici) | 0,571 inch |
| Peso netto | 17,2 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C |
|------------------------------|----------------|

Altri dati tecnici

| | |
|----------------------------------|----|
| Esecuzione a prova di esplosione | No |
|----------------------------------|----|

Dati caratteristici del sistema

| | |
|-------|-------|
| Guida | TS 35 |
|-------|-------|

Dati dei materiali

| | |
|--------|---------|
| Colori | argento |
|--------|---------|

Generale

| | |
|-------|-------|
| Guida | TS 35 |
|-------|-------|

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

| | | | |
|-------------------------|------|-------------------------|------|
| Diametro del cavo, max. | 8 mm | Diametro del cavo, min. | 3 mm |
|-------------------------|------|-------------------------|------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002020 | ETIM 7.0 | EC002020 |
| ETIM 8.0 | EC002020 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-50 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 |

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

| | |
|--|--|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | EAC certificate |
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Documentazione utente | Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |

Data di creazione 15 marzo 2023 21.45.02 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2