

KEBI-KTBI MOPL 4030 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura**Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo**

La consolidata gamma di accessori per l'assortimento di custodie Klippon® EBi permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Klippon EBi (Essential Box industrial), Piastra di montaggio, Posizione verticale: 329 mm, Larghezza: 229 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, non trattato, argento |
| Nr.Cat. | 1310420000 |
| Tipo | KEBI-KTBI MOPL 4030 MSZN |
| GTIN (EAN) | 4050118112559 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Data di creazione 15 marzo 2023 12.15.30 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

KEBI-KTBI MOPL 4030 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 1,5 mm | Profondità (pollici) | 0,059 inch |
| Posizione verticale | 329 mm | Altezza (pollici) | 12,953 inch |
| Larghezza | 229 mm | Larghezza (pollici) | 9,016 inch |
| Peso netto | 908 g | | |

PE70 Dati Generali

| | | | |
|-----------|-------------------|------------|--------------|
| Materiale | Lamiera d'acciaio | Superficie | non trattato |
|-----------|-------------------|------------|--------------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 |
| ETIM 8.0 | EC000213 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Download

| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |