

TW PRV4 8-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Una piastra divisoria viene utilizzata per la separazione ottica dei circuiti o per l'isolamento elettrico dai connettori trasversali vicini. A differenza della piastra terminale, il contorno può essere più grande delle morsettiere adiacenti. Tuttavia, non dovrebbe essere più piccolo, perché altrimenti non è più possibile mantenere la distanza di sicurezza e le distanze di dispersione richieste all'interno dell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | Serie P, Parete di separazione, grigio, 2 mm, stampato, 8-1, orizzontale |
| Nr.Cat. | 1317850000 |
| Tipo | TW PRV4 8-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118129007 |
| CPZ | 10 Pezzo |

TW PRV4 8-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità | 41,1 mm | Profondità (pollici) | 1,618 inch |
| Posizione verticale | 70 mm | Altezza (pollici) | 2,756 inch |
| Larghezza | 2 mm | Larghezza (pollici) | 0,079 inch |
| Peso netto | 4,63 g | | |

Temperature

| | | | |
|--|----------------|--|--------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 125 °C | | |

Altri dati tecnici

| | |
|------------|----|
| bloccabile | Sì |
|------------|----|

Dati caratteristici del sistema

| | |
|----------|----------------------------|
| Versione | stampato, 8-1, orizzontale |
|----------|----------------------------|

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|
| Materiale | policarbonato | Colori | grigio |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Download

| | |
|-----------------------|---|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Dati ingegneristici | WSCAD, Zuken E3.S |
| Documentazione utente | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

Foglio dati

TW PRV4 8-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

