


**QVS 2/4 SAKT4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****QVS4 030740**

Come da figura

I ponti di corrente corti sono inseriti in due morsetti componibili di cablaggio del trasformatore di misura. Utilizzando il ponte di cortocircuito, è stato possibile realizzare il cortocircuito desiderato all'interno dell'applicazione per i lavori di manutenzione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie SAK, Collegamento trasversale@, Collegamento trasversale@, Numero di poli: 2
Nr.Cat.	<a href="#">1319260000</a>
Tipo	QVS 2/4 SAKT4
GTIN (EAN)	4008 190136512
CPZ	20 Pezzo

**QVS 2/4 SAKT4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	10,5 mm	Profondità (pollici)	0,413 inch
Posizione verticale	22,3 mm	Altezza (pollici)	0,878 inch
Larghezza	11 mm	Larghezza (pollici)	0,433 inch
Peso netto	0,767 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di fissaggio	se avvitato
Tipo di montaggio	se avvitato		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Collegamento trasversale@
----------	---------------------------

**Dati dei materiali**

Materiale	PA 66	Colori	arancione
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

**Dati dimensionamento**

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	12 mm	Sfalsamento TS 35	45,5 mm
-----------------	-------	-------------------	---------

**Generale**

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Numero di poli	2
--	--------	----------------	---

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

**QVS 2/4 SAKT4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure