


**SM DIA 60-22 MC SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Versione              | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 60 x 60 mm, ø 60 - 22 mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV, su richiesta cliente |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1323740000</a>  |
| Tipo                  | SM DIA 60-22 MC SDR   |
| GTIN (EAN)            | 4050118127003   |
| CPZ                   | 2 Pezzo   |
| stampante compatibile | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>  |

## SM DIA 60-22 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità          | 1,2 mm | Profondità (pollici) | 0,047 inch |
| Posizione verticale | 60 mm  | Altezza (pollici)    | 2,362 inch |
| Larghezza           | 60 mm  | Larghezza (pollici)  | 2,362 inch |
| Diametro            | 22 mm  | Peso netto           | 7 g        |

### Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

### Dati generali

|  |                                       |  |   |
|--|---------------------------------------|--|---|
| Alogeni                                  | No                                    | Applicazione / Produttore                | ø 60 - 22 mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV            |
| Campo delle temperature di impiego       | -40...100 °C                          | Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C  |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C                                | Caratteri stampati                       | Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO) |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | V-2                                   | Colori                                   | su richiesta cliente  |
| Larghezza                                | 60 mm                                 | Materiale                                | poliammide 66   |
| Numero di marcatori per combinazione     | 1 MultiCard = Siglatura di apparecchi | Versione                                 | autoadesivo   |

### Marcatori per apparecchi

|         |    |          |       |
|---------|----|----------|-------|
| Alogeni | No | Diametro | 22 mm |
|---------|----|----------|-------|

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

### Omologazioni

ROHS Conforme

### Download

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Foglio dati**

**SM DIA 60-22 MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

