

IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati, LWL

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo patch preconfezionato, crossover, LC-Duplex IP20, LC-Duplex IP20, LSZH, 15 m
Nr.Cat.	1433950150
Tipo	IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X
GTIN (EAN)	4050118694246
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 17.55.36 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Lunghezza	15 m	Lunghezza (pollici)	590,551 inch
Peso netto	0,01 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...75 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C	Temperatura d'esercizio , max.	75 °C
Temperatura di posa	-5 °C...50 °C		

Connettore maschio dx

Connettore a destra	LC-Duplex IP20
---------------------	----------------

Connettore maschio sx

Connettore a sinistra	LC-Duplex IP20
-----------------------	----------------

LWL

Tipo di filo	Singlemode, OS1
--------------	-----------------

Spina di collegamento

Spina di collegamento a sinistra	LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate	Spina di collegamento a destra	LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
----------------------------------	--	--------------------------------	--

Struttura del cavo

Colore della guaina	giallo	Denominazione secondo norma	I-V(ZN)Y
Diametro guaina	3*6 mm	Materiale rivestimento	LSZH
Rivestimento primario	245 µm	Struttura cavo	ZIPCORD

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Foglio dati

IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno dettagliato

