

**H2,5/16T GR BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
Nr.Cat.	<a href="#">1476 120000</a>
Tipo	H2,5/16T GR BD GSP
GTIN (EAN)	4050 118283020
CPZ	3.000 Pezzo
Imballaggio	Bobina

Data di creazione 9 marzo 2023 22.56.31 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**H2,5/16T GR BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,201 g

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali su bobina, colore grigio	Versione	Standard

**Terminali**

Colore	Telemecanique	Diametro del collare (D2)	4,2 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	2,2 mm	L1 in mm	16 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm	Lunghezza di spellatura	12 mm
Sezione di collegamento cavo	2,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 14
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E354986

**Download**

Documentazione utente	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Foglio dati**

**H2,5/16T GR BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno**

