

**SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Passaggio parete, Numero di poli: 4, Codifica: D, M12, 50 V
Nr.Cat.	<a href="#">1380650000</a>
Tipo	SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5
GTIN (EAN)	4050118182644
CPZ	1 Pezzo

## SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Peso netto 25 g

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 ° C	Cicli di inserimento	≥ 200
Codifica	D	Collegamento schermato	Sì
Corrente nominale	4 A	Diametro del cavo	6.5 mm, 6.6 mm, 7.3 mm, 8.3 mm
Diametro del cavo, max.	7,3	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67	Numero di poli	4
Pressacavi	M 16	Sezione di collegamento, max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, min.	0,34 mm <sup>2</sup>	Superficie dei contatti	dorata
Tensione nominale	50 V	Tensione nominale	50 V
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare		

## Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 ° C	Cicli di inserimento	≥ 200
Codifica	D	Corrente nominale	4 A
Filettatura del collegamento	M12	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67	Numero di poli	4
Pressacavi	M 16	Superficie dei contatti	dorata
Tensione nominale	50 V	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Download

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>