


**VSTVI/1,5-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Nr.Cat.	<a href="#">1491780000</a>
Tipo	VSTVI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301373
CPZ	100 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 12.20.56 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**VSTVI/1,5-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,49 g

**Giunti**

Colore d'identificazione	blu	Densità di innesto (d3)	0,8 mm
Isolamento	presente	Larghezza di innesto (d2)	6,3 mm
Lunghezza 1 (I1)	23 mm	Lunghezza 3 (I3)	8,2 mm
Materiale/plastica	PVC	Sezione di collegamento cavo	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

**Foglio dati**

**VSTVI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

