

PZ 10 HEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Pinza crimpatrice per terminali, 0.25mm ² , 10mm ² , Crimpatura esagonale
Nr.Cat.	1445070000
Tipo	PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118250312
CPZ	1 Pezzo
Ricambi	9202810000

Data di creazione 9 marzo 2023 21.58.08 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

PZ 10 HEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Larghezza	195 mm	Larghezza (pollici)	7,677 inch
Peso netto	600 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile di compressione
----------------------	--------------------------

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	10 mm ²	Sezione del terminale, min.	0,25 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale		

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	10 mm ²	Area di crimpatura , min.	0,25 mm ²
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 24	Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastica

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Download


Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Esempio d'uso



Esempio d'uso



Esempio d'uso

