

**KWN-M12/-95 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Versione   | Spine piatte,95 mm <sup>2</sup> |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1496 100000</a>     |
| Tipo       | KWN-M12/-95 90                  |
| GTIN (EAN) | 4050 118305487                  |
| CPZ        | 25 Pezzo                        |

**KWN-M12/-95 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 56 g

**Dati tecnici**

Versione Serie Euro, 90°

**Giunti**

|                               |                    |                              |         |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| Diametro esterno codolo (d3)  | 18 mm              | Diametro interno codolo (d1) | 13,5 mm |
| Diametro interno flangia (d2) | 13 mm              | Foro                         | M 12    |
| Isolamento                    | non presente       | Larghezza flangia (b)        | 26 mm   |
| Lunghezza codolo (a)          | 22 mm              | Lunghezza collegamento (l)   | 24,5 mm |
| Sezione di collegamento cavo  | 95 mm <sup>2</sup> |                              |         |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ETIM 8.0    | EC001051    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 |

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

**Foglio dati**

**KWN-M12/-95 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

