

DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe

I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di montaggio
Nr.Cat.	1479 120000
Tipo	DMS PRO
GTIN (EAN)	4050 118287011
CPZ	1 Pezzo

DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	46 mm	Profondità (pollici)	1,811 inch
Posizione verticale	134 mm	Altezza (pollici)	5,276 inch
Larghezza	276 mm	Larghezza (pollici)	10,866 inch
Peso netto	480 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Avvitatore elettrico con coppia di serraggio, innesto femmina 1/4"	Tempo di carica	30 min
----------------------	--	-----------------	--------

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Regolazione coppia di serraggio, max.	3 Nm	Regolazione coppia di serraggio, min.	0,36 Nm
---------------------------------------	------	---------------------------------------	---------

Avvitatore elettrico

Batterie ricaricabili	Batteria agli ioni di litio	Caricabatteria - ingresso	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Caricabatteria - uscita	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Coppia di serraggio max.	3 Nm
Peso	500 g	Regolazione coppia di serraggio, max.	3 Nm
Regolazione coppia di serraggio, min.	0,36 Nm	Supporto punte	1/4" DIN 3126 forma E6,3
Tempo di carica	30 min	Tensione dell'accumulatore	3,6 V
Tensione nominale	3,6 V	Velocità a vuoto	200 u. 600 min ⁻¹

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ECLASS 9.0	21-05-21-90
ECLASS 9.1	21-04-04-17	ECLASS 10.0	21-05-21-90
ECLASS 11.0	21-05-08-90	ECLASS 12.0	21-05-08-90

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	1479120000 DECLARATION OF CONFORMITY.pdf
Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Data di creazione 15 marzo 2023 14.02.08 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso



Esempio d'uso



Esempio d'uso

