

**VFSKHI/0,1-0,5/288****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Prese piatte isolate in PVC con spina in rame**

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
Nr.Cat.	<a href="#">1491630000</a>
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/288
GTIN (EAN)	4050118301489
CPZ	100 Pezzo

Data di creazione 14 marzo 2023 12.19.09 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

VFSKHI/0,1-0,5/288

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Peso netto 0,37 g

### Giunti

Colore d'identificazione	giallo	Densità di innesto (d3)	0,8 mm
Isolamento	presente	Larghezza di innesto (d2)	2,8 mm
Lunghezza 1 (l1)	16 mm	Lunghezza 2 (l2)	6,4 mm <sup>2</sup>
Materiale/plastica	PVC	Sezione di collegamento cavo	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0,1 mm <sup>2</sup>

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Omologazioni

ROHS Conforme

### Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**VFSKHI/0,1-0,5/288**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

