

**KWPN-M8/-16 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.**

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Versione   | Spine piatte, 16 mm <sup>2</sup> |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1497450000</a>       |
| Tipo       | KWPN-M8/-16 90                   |
| GTIN (EAN) | 4050118306873                    |
| CPZ        | 100 Pezzo                        |

**KWPN-M8/-16 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 12,72 g

**Dati tecnici**

Versione Serie DIN 46235, 90°

**Giunti**

|                               |                    |                              |         |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| Diametro esterno codolo (d3)  | 8,5 mm             | Diametro interno codolo (d1) | 5,5 mm  |
| Diametro interno flangia (d2) | 8,4 mm             | Foro                         | M8      |
| Isolamento                    | non presente       | Larghezza flangia (b)        | 13 mm   |
| Lunghezza codolo (a)          | 20 mm              | Lunghezza collegamento (l)   | 16,3 mm |
| Sezione di collegamento cavo  | 16 mm <sup>2</sup> |                              |         |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001050    | ETIM 7.0    | EC001050    |
| ETIM 8.0    | EC001050    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-03 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 |

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**KWPN-M8/-16 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

