

HSS-HF 1.2-2.4 EL B30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La guaina termoretraibile è stampabile su 2 lati e può essere utilizzata per siglare e isolare conduttori e cavi. Il materiale flessibile e termoretraibile consente un montaggio saldo e aderente al conduttore, oltre ad un ingombro ridotto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Segnafile e segnacavi, 1.2 - 2.4 mm, blu
Nr.Cat.	1562840000
Tipo	HSS-HF 1.2-2.4 EL B30M
GTIN (EAN)	4050118367621
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2599430000 2599440000

HSS-HF 1.2-2.4 EL B30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	0,5 mm	Profondità (pollici)	0,02 inch
Larghezza	4,2 mm	Larghezza (pollici)	0,165 inch
Lunghezza	30.000 mm	Lunghezza (pollici)	1.181,1 inch
Peso netto	172 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -55...105 °C

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-55...105 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
Caratteri stampati	senza	Colori	blu
Larghezza	4,2 mm	Lunghezza	30.000 mm
Materiale	Poliolfina	Numero per rotolo	1
Tipo di stampa	Neutro		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	1.2 - 2.4 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	2,4 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	1,2 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,25 mm ²
Sezione di collegamento dei conduttori	0.25 - 0.5 mm ²	Temperatura di ritiro consigliata	90 °C
Velocità di calettamento	2:1		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Nota importante

Informazioni sul prodotto Supporto per rotoli esterni 1302920000 necessario

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

HSS-HF 1.2-2.4 EL B30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

