

KSW 4 < 50MM SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Le strisce di siglatura KSW sono utilizzate per identificare i connettori multipolari ad innesto per circuito stampato. Gli utilizzatori possono stampare personalmente le strisce senza doversi limitare ad un determinato passo.

- Identificazione a prova di sbavature
- Larghezza delle strisce 2,5 mm e 4 mm
- Basta incollare, fatto!
- Adesione ottimale
- Esente da PVC

Dati generali per l'ordinazione

Versione	KSW, Terminal marker, 4 x 50 mm, Passo in mm (P): 50.00 Weidmueller, bianco
Nr.Cat.	1629910000
Tipo	KSW 4 < 50MM SDR
GTIN (EAN)	4008 190202811
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 17 marzo 2023 8.52.24 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

KSW 4 < 50MM SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	4 mm	Altezza (pollici)	0,157 inch
Larghezza	50 mm	Larghezza (pollici)	1,969 inch
Peso netto	100 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego 150 °C

Dati generali

Adesivo	Acrilato	Applicazione / Produttore	Weidmueller
Campo delle temperature di impiego	150 °C	Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C
Caratteri stampati	su richiesta del cliente	Colore stampa	nero
Colori	bianco	Larghezza	50 mm
Materiale	Poliestere, esente da PVC	Orientamento della stampa	orizzontale
Processo di stampa	Trasferimento termico	Qtà/foglio	20
Stampa	Simboli speciali	Versione	autoadesivo

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	