

KLBU 10-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
Nr.Cat.	1600490000
Tipo	KLBU 10-20
GTIN (EAN)	4008190151874
CPZ	10 Pezzo

KLBUE 10-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1,575 inch
Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1,024 inch
Larghezza	24 mm	Larghezza (pollici)	0,945 inch
Peso netto	29,848 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice
Tipo di fissaggio	innestabile		

Dati caratteristici del sistema

Versione	per collegamento di schermatura
----------	---------------------------------

Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Colori	argento
-----------	---------	--------	---------

Dimensioni

Passo in mm (P)	25 mm
-----------------	-------

Generale

Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice
-------------------------	-------------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	20 mm	Diametro del cavo, min.	10 mm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Attestation of Conformity EAC certificate
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	