

HDC-CR6-2S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I telai del sistema modulare ConCept sono in grado di supportare i

moduli ConCept. Questi telai sono pensati per le dimensioni 3, 4, 6 e 8 e si adattano perfettamente alle custodie di pari dimensioni.

La capacità del telaio consente di supportare da 2 a 7 moduli, offrendo all'utente la possibilità di assemblare il connettore in modo personalizzato.

La versione di base dei robusti telai monoblocco è disponibile a scelta in policarbonato o in pressofusione di zinco.

E' possibile combinare esclusivamente telai della stessa misura e dello stesso materiale.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, HDC - Connettore, Telai ConCept
Nr.Cat.	1682180000
Tipo	HDC-CR6-2S
GTIN (EAN)	4008190473914
CPZ	5 Pezzo

HDC-CR6-2S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	51 mm	Profondità (pollici)	2,008 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1,378 inch
Larghezza	34 mm	Larghezza (pollici)	1,339 inch
Peso netto	39,8 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	125 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

ConCept Moduli pneumatici

Colori	nero
--------	------

Dati generali

BG	3	Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Sì
Esente da alogeni	false	Grandezza	3
Materiale	poliammide, rinforzato in fibra di vetro	Serie	Telai ConCept
Tipo	Maschio		

Dimensioni

Altezza Maschio	35 mm	Larghezza	34 mm
Lunghezza, zoccolo	51 mm		

Dati del collegamento PE

Coppia di serraggio max. collegamento PE	1,5 Nm	Coppia di serraggio, min. collegamento PE	1,2 Nm
Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite		

Esecuzione

BG	3	Grandezza	3
Materiale	poliammide, rinforzato in fibra di vetro		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-06
ECLASS 9.1	27-44-02-06	ECLASS 10.0	27-44-02-06
ECLASS 11.0	27-44-02-06	ECLASS 12.0	27-44-02-92

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme

Foglio dati**HDC-CR6-2S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN